

# Um programa eficiente de desinfecção

## PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA 101

É fundamental garantir à sua equipa e aos seus clientes que o seu espaço não só está limpo como desinfetado. A Ecolab oferece soluções e equipamento de desinfecção que o ajudam a destruir e eliminar irreversivelmente bactérias e vírus. As soluções combinadas com a pulverização eletrostática podem aumentar a eficiência e eficácia dos seus procedimentos de desinfecção.

**A pulverização eletrostática permite-lhe cobrir superfícies duras de forma rápida, completa e uniformemente.**



### SUPERFÍCIES DURAS E MUITO TOCADAS QUE PERMITEM A PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA:



#### Espaços públicos

- Halls de entrada
- Fitness centers
- Zonas de piscina
- Salas de aula
- Escritórios
- Salas de reuniões
- Áreas para funcionários
- Casas de banho



#### Pontos de contacto frequente

- Cadeiras
- Mesas
- Tampos e bancadas
- Secretárias
- Puxadores de portas
- Corrimões de escadas rolantes
- Corrimões de escadas



#### Casas de banho

- Puxadores de portas
- Torneiras
- Sanitas
- Bancadas
- Doseadores
- Pegas dos urinóis

# Um programa eficiente de desinfecção

**Melhor visibilidade:**  
Lâmpada LED

**Maior durabilidade:**  
Estrutura com vidro



**Versatilidade:**  
Bico 3 em 1 ajustável

Pega ergonômica com bloqueio para conforto e segurança

Tecnologia de carga dupla para cobertura máxima

Bateria de longa duração (utilização durante 4 horas)

Depósito de 1 litro de enchimento fácil



## Pulverizador eletrostático profissional, portátil e sem cabos

### Especificações do produto

|                     |                     |                                 |          |
|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------|
| N.º modelo          | VP200ESK (10055603) | Peso (vazio)                    | 1,7 kg   |
| Alimentação         | Sem cabos           | Peso (cheio)                    | 2,7 kg   |
| Tamanho do depósito | 1 l                 | Intervalo de pulverização ótimo | 60-90 cm |

#### Definição de bico 1

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Forma do bico                    | Cônico integral    |
| Tamanho das partículas           | 40 micrones        |
| Taxa de fluxo                    | 90 ml/minuto       |
| Tempo de utilização por depósito | 11,3 minutos       |
| Cobertura por depósito           | 260 m <sup>2</sup> |
| Depósitos por carga              | 21,2               |

### Acessórios



**10055605**  
Depósito de 1 l



**10055611**  
Alça para transporte



**10055593**  
Bateria extra



**10055608**  
Bico 3 em 1



**10055595**  
Carregador extra



**10055607**  
Chave de bico

